



DRM-BOM 620 D

DRM-BOM-620-D (Mecanismo Ajustable Para Reposacabezas y Reposabrazos de 620 mm)

DRM-BOM-620-D (Mecanismo Ajustable Para Reposacabezas y Reposabrazos de 620 mm) es un mecanismo profesional desarrollado para reposacabezas y reposabrazos ajustables utilizados en sofás, sillones y sistemas de asientos tapizados. Gracias a su recorrido de 620 mm y a su geometría de movimiento cóncava, ofrece un movimiento suave, un amplio rango de ajuste y un elevado nivel de confort ergonómico.



DESCRIPCIÓN

El mecanismo puede instalarse tanto en **estructuras metálicas como de madera**. En aplicaciones con estructuras de madera, DEREMFIX recomienda reforzar los puntos de montaje con **placas metálicas o elementos de refuerzo**, aumentando la resistencia estructural, prolongando la vida útil y reduciendo las necesidades de servicio posventa.

Con su amplio recorrido, construcción robusta y funcionamiento ergonómico, **DRM-BOM-620-D** es una solución ideal para sofás modernos, sistemas modulares y muebles tapizados de alta gama.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en ensayos de laboratorio, experiencia práctica y los conocimientos disponibles en la fecha de su publicación. Los valores indicados tienen carácter orientativo y pueden variar en función de los métodos de aplicación, las condiciones de trabajo, los sustratos, los factores ambientales y los procesos de producción.

Dado que las condiciones de uso y aplicación están fuera de nuestro control, el usuario es responsable de determinar la idoneidad del producto para su aplicación específica mediante sus propias pruebas y evaluaciones. La información proporcionada no constituye una garantía ni un compromiso de rendimiento del producto para una aplicación determinada.

Las especificaciones del producto, las formulaciones y los datos técnicos pueden modificarse sin previo aviso como parte de nuestros programas de mejora y desarrollo continuo. La versión más reciente de este documento sustituye a todas las versiones anteriores.

Para obtener información técnica adicional, recomendaciones de aplicación o asesoramiento sobre condiciones específicas de procesamiento, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio técnico.

