



DRM-BOM 620 D

DRM-BOM-620-D (Регулируемый Механизм Подголовника и Подлокотника 620 мм)

DRM-BOM-620-D (Регулируемый Механизм Подголовника и Подлокотника 620 мм) — это профессиональный механизм регулировки, предназначенный для подвижных подголовников и подлокотников диванов, кресел и другой мягкой мебели. Благодаря рабочему ходу 620 мм и вогнутой кинематике движения, механизм обеспечивает плавную работу, широкий диапазон регулировки и высокий уровень эргономики.



ОПИСАНИЕ

Механизм подходит для **деревянных и металлических мебельных каркасов**. При использовании на деревянных каркасах рекомендуется усиливать места крепления **металлическими усилительными пластинами или кронштейнами**, что повышает прочность конструкции, увеличивает срок службы изделия и снижает вероятность возникновения сервисных обращений.

Благодаря увеличенному диапазону движения, прочной конструкции и эргономичной работе **DRM-BOM-620-D** является профессиональным решением для современных диванов, модульной мягкой мебели и премиальных мебельных коллекций.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в данном Техническом паспорте, основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и имеющихся знаниях на момент публикации. Приведенные значения носят справочный характер и могут изменяться в зависимости от методов нанесения, условий эксплуатации, свойств материалов, факторов окружающей среды и производственных процессов.

Поскольку условия применения и эксплуатации продукции находятся вне нашего контроля, пользователь обязан самостоятельно определить пригодность продукта для конкретного применения путем проведения собственных испытаний и оценок. Представленная информация не является гарантией или обязательством в отношении эксплуатационных характеристик продукта в конкретных условиях применения.

В рамках постоянного совершенствования продукции технические характеристики, составы и технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Актуальная версия данного документа заменяет все предыдущие издания.

Для получения дополнительной технической информации, рекомендаций по применению или консультаций по конкретным условиям переработки обращайтесь в нашу техническую службу.

