



DRM-ELSTK-KLN-5/7

## DRM-ELSTK-KLN-5/7 (Эластичная Мебельная Лента)

DRM-ELSTK-KLN-5/7 (Эластичная Мебельная Лента) — это высококачественная эластичная лента, предназначенная для систем поддержки сидений и спинок диванов, кресел и другой мягкой мебели. Выпускается шириной 50 мм и 70 мм и устанавливается под мебельный поролон, создавая гибкую опорную поверхность, которая повышает комфорт и равномерно распределяет нагрузку.



### ОПИСАНИЕ

Благодаря высокой эластичности лента помогает поролону сохранять первоначальную форму, уменьшает деформацию и увеличивает срок службы мебели. Ленты могут производиться в различных цветах, при этом **их класс качества обычно определяется цветом и количеством полос**, нанесенных на изделие, что позволяет легко подобрать оптимальный вариант для различных типов мебели.

**DRM-ELSTK-KLN-5/7** является профессиональным решением для домашней и контрактной мебели, офисных кресел, диванов, кресел и других изделий мягкой мебели, где требуются надежность, долговечность и высокий уровень комфорта.

### ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в данном Техническом паспорте, основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и имеющихся знаниях на момент публикации. Приведенные значения носят справочный характер и могут изменяться в зависимости от методов нанесения, условий эксплуатации, свойств материалов, факторов окружающей среды и производственных процессов.

Поскольку условия применения и эксплуатации продукции находятся вне нашего контроля, пользователь обязан самостоятельно определить пригодность продукта для конкретного применения путем проведения собственных испытаний и оценок. Представленная информация не является гарантией или обязательством в отношении эксплуатационных характеристик продукта в конкретных условиях применения.

В рамках постоянного совершенствования продукции технические характеристики, составы и технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Актуальная версия данного документа заменяет все предыдущие издания.

Для получения дополнительной технической информации, рекомендаций по применению или консультаций по конкретным условиям переработки обращайтесь в нашу техническую службу.

