



DRM - MG - KS

DRM-MG-KS (Усиленный Механизм Heavy-Duty Для Реклайнера)

DRM-MG-KS (Усиленный Механизм Heavy-Duty Для Реклайнера) — это профессиональная система усиления, разработанная для повышения прочности механизмов реклайнера в положениях отдыха спинки и подставки для ног. Механизм рассчитан на интенсивную эксплуатацию и обеспечивает исключительную надежность даже при высоких нагрузках.



ОПИСАНИЕ

Усиленная конструкция эффективно выдерживает повышенную нагрузку, сохраняя стабильность спинки и подножки, снижая механические напряжения и значительно увеличивая срок службы механизма. Кроме того, она помогает производителям сократить количество гарантийных обращений и минимизировать потребность в послепродажном сервисе.

DRM-MG-KS является профессиональным решением для премиальных кресел-реклайнеров, кресел для отдыха и мебели повышенной прочности, где требуются максимальная надежность, долговечность и высокий уровень безопасности.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в данном Техническом паспорте, основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и имеющихся знаниях на момент публикации. Приведенные значения носят справочный характер и могут изменяться в зависимости от методов нанесения, условий эксплуатации, свойств материалов, факторов окружающей среды и производственных процессов.

Поскольку условия применения и эксплуатации продукции находятся вне нашего контроля, пользователь обязан самостоятельно определить пригодность продукта для конкретного применения путем проведения собственных испытаний и оценок. Представленная информация не является гарантией или обязательством в отношении эксплуатационных характеристик продукта в конкретных условиях применения.

В рамках постоянного совершенствования продукции технические характеристики, составы и технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Актуальная версия данного документа заменяет все предыдущие издания.

Для получения дополнительной технической информации, рекомендаций по применению или консультаций по конкретным условиям переработки обращайтесь в нашу техническую службу.

